


Mjenjač EMGA-60-P-G12-EAS-60

Broj dijela: 8141736

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Mjenjač veličine prirubnice	60 mm
Veličina prirubnice motora	60 mm
Povratak	0.2 deg
Vrsta zupčanika	Planetarni zupčanic
Omjer prijenosa	12:1
Maksimalna brzina vožnje	13000 1/min
Radna temperatura reduktora	-25 °C...90 °C
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Klasa zaštite	IP54
Kontinuirani izlazni moment	44 Nm
Maseni moment inercije zupčanika	0.138 kgcm ²
Maksimalni izlazni moment	70 Nm
Maksimalna učinkovitost	96 %
Torzijska krutost	2.8 Nm/arcmin
Težina proizvoda	1100 g
Sučelje izlaz mjenjača	60H
Sučelje zupčanika	60p
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS