


Mjenjač EMGA-60-A-G20-60P

Broj dijela: 8141740

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Mjenjač veličine prirubnice	60 mm
Veličina prirubnice motora	60 mm
Povratak	0.3 deg
Vrsta zupčanika	Kutni zupčanic
Omjer prijenosa	20:1
Maksimalna brzina vožnje	13000 1/min
Radna temperatura reduktora	-25 °C...90 °C
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Klasa zaštite	IP54
Kontinuirani izlazni moment	44 Nm
Maseni moment inercije zupčanika	0.256 kgcm ²
Maksimalni izlazni moment	70 Nm
Maksimalna učinkovitost	92 %
Torzijska krutost	2 Nm/arcmin
Težina proizvoda	1900 g
Sučelje izlaz mjenjača	60G
Sučelje zupčanika	60p
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS