


Mjenjač EMGA-80-P-G20-EAS-80

Broj dijela: 8141743

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Mjenjač veličine prirubnice	80 mm
Veličina prirubnice motora	80 mm
Povratak	0.15 deg
Vrsta zupčanika	Planetarni zupčanic
Omjer prijenosa	20:1
Maksimalna brzina vožnje	7000 1/min
Radna temperatura reduktora	-25 °C...90 °C
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Klasa zaštite	IP54
Kontinuirani izlazni moment	120 Nm
Maseni moment inercije zupčanika	0.406 kgcm ²
Maksimalni izlazni moment	240 Nm
Maksimalna učinkovitost	96 %
Torzijska krutost	10.4 Nm/arcmin
Težina proizvoda	2500 g
Sučelje izlaz mjenjača	80G
Sučelje zupčanika	80p
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS