


Mjenjač EMGA-80-A-G20-80P

Broj dijela: 8141746

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Mjenjač veličine prirubnice	80 mm
Veličina prirubnice motora	80 mm
Povratak	0.25 deg
Vrsta zupčanika	Kutni zupčanik
Omjer prijenosa	20:1
Maksimalna brzina vožnje	7000 1/min
Radna temperatura reduktora	-25 °C...90 °C
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Klasa zaštite	IP54
Kontinuirani izlazni moment	120 Nm
Maseni moment inercije zupčanika	1.013 kgcm ²
Maksimalni izlazni moment	192 Nm
Maksimalna učinkovitost	93 %
Torzijska krutost	5.1 Nm/arcmin
Težina proizvoda	5000 g
Sučelje izlaz mjenjača	80G
Sučelje zupčanika	80p
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS