


Mjenjač EMGA-120-P-G8-SAS-100

Broj dijela: 8141753

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Mjenjač veličine prirubnice	120 mm
Veličina prirubnice motora	100 mm
Povratak	0.12 deg
Vrsta zupčanika	Planetarni zupčanic
Omjer prijenosa	8:1
Maksimalna brzina vožnje	6500 1/min
Radna temperatura reduktora	-25 °C...90 °C
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Klasa zaštite	IP54
Kontinuirani izlazni moment	120 Nm
Maseni moment inercije zupčanika	1.431 kgcm ²
Maksimalni izlazni moment	192 Nm
Maksimalna učinkovitost	97 %
Torzijska krutost	18 Nm/arcmin
Težina proizvoda	6000 g
Dopušteno aksijalno opterećenje osovine	2500 N
Dopušteno radijalno opterećenje osovine	1750 N
Sučelje izlaz mjenjača	120G
Sučelje zupčanika	100A
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS