


Mjenjač EMGA-80-P-G8-SST-87

Broj dijela: 8141766

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Mjenjač veličine prirubnice	80 mm
Veličina prirubnice motora	87 mm
Povratak	0.12 deg
Vrsta zupčanika	Planetarni zupčanic
Omjer prijenosa	8:1
Maksimalna brzina vožnje	7000 1/min
Radna temperatura reduktora	-25 °C...90 °C
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Klasa zaštite	IP54
Kontinuirani izlazni moment	50 Nm
Maseni moment inercije zupčanika	0.37 kgcm ²
Maksimalni izlazni moment	80 Nm
Maksimalna učinkovitost	97 %
Torzijska krutost	8.4 Nm/arcmin
Težina proizvoda	2100 g
Dopušteno aksijalno opterećenje osovine	1000 N
Dopušteno radijalno opterećenje osovine	750 N
Sučelje izlaz mjenjača	80G
Sučelje zupčanika	87 A
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS