

# Smanjenje bradavice NPFC-RS-G38-G18-MF

Broj dijela: 8142595

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                                         | Vrijednost                                         |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Materijal za vijčani spoj s navojem              | Mesing, niklani                                    |
| Veličina spremnika                               | 10                                                 |
| Radni tlak                                       | -0.95 bar...10 bar                                 |
| Operativni medij                                 | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [-: -: -] |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC                 | 1 - mala izloženost koroziji                       |
| LABS sukladnost                                  | VDMA24364-B2-L                                     |
| Temperatura okoline                              | -10 °C...60 °C                                     |
| Nazivni moment zatezanja pneumatski priključak 1 | 38.5 Nm                                            |
| Tolerancija na nazivni moment zatezanja          | ± 20 %                                             |
| Težina proizvoda                                 | 19.82 g                                            |
| Pneumatski priključak 1                          | G3/8                                               |
| Pneumatski priključak 2                          | G1/8                                               |
| Napomena o materijalima                          | U skladu s RoHS                                    |
| Materijalne brtve                                | PVC                                                |