


Napajanje

CACN-11A-7-20-G2

Broj dijela: 8149585

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Širina	96 mm
visina	130 mm
duljina	179 mm
Položaj montaže	slobodna konvekcija
Primarna opskrba	3-fazni
Ulazna struja	1,7 - 2,1 A
Nazivni izlazni napon DC	48 V
Nazivna izlazna struja	20 A
Područje ulaznog napona AC	400 V...500 V
Premošćivanje nestanka struje	25 ms
Frekvencija mreže	45 Hz...65 Hz
Odobrenje	c UL us - Navedeno (OL)
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU EMC direktivi prema EU direktivi o niskom naponu
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Temperatura skladištenja	-40 °C...85 °C
Relativna vlažnost	95 %
Klasa zaštite	IP20
Temperatura okoline	-25 °C...70 °C
Težina proizvoda	2500 g
Vrsta montaže	s cilindrom
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS