

Priključak za kabel NETC-M20-PBU-T26-EX4-E

Broj dijela: 8151587

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Temperatura okoline	-40 °C...75 °C
Klasa zaštite	IP66 IP68
Napomena o stupnju zaštite	IP68 na 5 bara 30 minuta
ATEX kategorija plina	II 2G
ATEX kategorija prašine	II 2D
Vrsta zaštite od paljenja Ex plin	Ex eb IIC Gb
Vrsta zaštite od paljenja Ex prašina	Ex tb IIIC Db
Temperatura okoline Ex	-40°C ≤ Ta ≤ +75°C
Odobrenje za protueksplozijsku zaštitu izvan EU	EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (IEC-EX)
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU direktivi o zaštiti od eksplozije (ATEX) prema EU RoHS direktivi
Izvedbena veličina	M20x1,5
Promjer kabela	4 mm...13 mm
boja	plava / crna
Materijal kabela uvodnice	PA
Materijalne brtve	EPDM
Težina proizvoda	13 g
Veličina spremnika	1
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS