

Priključak za kabel NETC-M20-PBK-T14

Broj dijela: 8151590

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Temperatura okoline	-40 °C...100 °C
Klasa zaštite	IP66 IP68
Napomena o stupnju zaštite	IP68 na 5 bara 30 minuta
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU RoHS direktivi
Izvedbena veličina	M20x1,5
Promjer kabela	4 mm...13 mm
boja	crno
Materijal kabelaške uvodnice	PA
Materijalne brtve	EPDM
Težina proizvoda	14 g
Veličina spremnika	1
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS