


Set za povezivanje DADG-AK-G8-20-40

Broj dijela: 8152390

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	20
Hod	40 mm
Radni tlak	0.1 MPa...0.8 MPa 1 bar...8 bar 14.5 psi...116 psi
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Maksimalni moment zatezanja	3 Nm
Tolerancija momenta zatezanja	± 10 %
Maksimalni moment zatezanja pneumatski priključak 1	3 Nm
Težina proizvoda	37.5 g
Pneumatski priključak	G1/8
Materijalni adapter	Epoksidna smola
Materijalne brtve	FPM
Materijalni vijci	Čelik, obložen