

Plastično crijevo PUN-H-F-8X1,25-NT

Broj dijela: 8153429

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Vanjski Ø	8 mm
radijus savijanja relevantan za protok	37 mm
Unutra-Ø	5.7 mm
Min. radijus savijanja	21 mm
Informacije o aplikaciji	Crijevo bez tiska Na bazi TPE-U etera
Svojstva crijeva	pogodan za energetske lance
Radni tlak za puni temperaturni raspon	-0.095 MPa...0.6 MPa -0.95 bar...6 bar -13.775 psi...87 psi
Radni tlak ovisan o temperaturi	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Napomena o radnom tlaku	Voda: radni tlak ovisan o temperaturi, vidi dijagram, maks. 0,3 MPa na 0 - 60 °C
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -] kisik Voda (tekuća, bez leda)
Materijal za ispitivanje požara	UL94 HB
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Klasa čiste sobe	Statički ugrađen element, nije moguća značajna evaluacija prema ISO 14644-1
Kvaliteta hrane	vidi izjavu o sukladnosti
Temperatura okoline	-35 °C...60 °C
Težina proizvoda po dužini	0.0285 kg/m
Pneumatski priključak	za utični konektor vanjski Ø 8 mm za utičnu nazuvicu unutarnje Ø 6 mm sa preklopnom maticom
boja	prirodna
Tvrdoća po Shoreu	D 52 +/-3
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalno crijevo	TPE-U (PU)