

Operatorska jedinica CDPX-X-B-W-10

Broj dijela: 8155215

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Širina	282 mm
Dubina ugradnje	29 mm
visina	197 mm
duljina	34 mm
Maksimalna debljina prednje ploče	5 mm
Sat stvarnog vremena	Da
Devijacija sata u stvarnom vremenu	< 100 ppm pri 25°C
Broj boja	64 k
Zaslon	s pozadinskim osvjetljenjem
Vrsta prikaza	TFT boja
Svojstva prikaza	Ekran na dodir
Veličina zaslona	10,1"
Rezervna baterija	Superkondenzator
Područje pogonskog napona DC	10 V...32 V
Rezolucija zaslona	1024x600 pixel
Nazivni radni napon DC	24 V
Potrošnja struje pri nazivnom radnom naponu	0,38 A
Odobrenje	c UL us - Navedeno (OL)
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU EMC direktivi prema EU RoHS direktivi
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK propisima za EMC prema UK RoHS propisima
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Temperatura skladištenja	-20 °C...70 °C
Relativna vlažnost	5 - 85 % ne kondenzirajući
Klasa zaštite	IP20 IP66
Napomena o stupnju zaštite	IP20 straga IP66 na prednjoj strani
Temperatura okoline	0 °C...50 °C
Napomena o temperaturi okoline	s okomitom instalacijom
Težina proizvoda	1000 g

Svojstvo	Vrijednost
Dodatne funkcije	Komunikacijska funkcija RS232
Vrsta montaže	Montaža prednje ploče
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Ethernet sučelje, vrsta veze	Utičnica
Ethernet sučelje, tehnologija povezivanja	RJ45
Ethernet sučelje, broj pinova / žica	8
Ethernet sučelje, brzina prijenosa	10/100 Mbit/s
Ethernetsko sučelje, funkcija	programiranje
USB sučelje, funkcija	Prijenos podataka
USB sučelje, vrsta veze	Utičnica
USB sučelje, tehnologija povezivanja	USB 2.0 tip A
Softver za programiranje	Designer Studio
CPU podaci	512 MB RAM-a