

Napajanje CACN-H-1-PE-EX2

Broj dijela: 8155227

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Dimenzije Š x D x V	28 mm x 80 mm x 120 mm
Položaj montaže	na H-šini: horizontalno / po želji
Snaga kratkog spoja	da
Zaštita od obrnutog polariteta	da
Indikatori statusa	LED (status)
Područje pogonskog napona DC	18 V...32 V
Nazivni izlazni napon DC	54 V
Nazivna izlazna struja	2 A
Potrošnja energije	2.0A na 24VDC
Napajanje, tehnologija spajanja	Letva s terminalima, 3-pinska
Odobrenje	RCM oznaka c UL us - Navedeno (OL)
Odobrenje za protueksplozijsku zaštitu izvan EU	Klasa I, Div. 2 (SAD)
Tijelo za izdavanje certifikata	UL E239998
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU EMC direktivi prema EU RoHS direktivi
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK propisima za EMC prema UK RoHS propisima
Zaštita od eksplozije	Klasa I, Div. 2 (SAD)
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Temperatura skladištenja	-30 °C...80 °C
Relativna vlažnost	5 - 85 % ne kondenzirajući
Klasa zaštite	IP20
Napomena o stupnju zaštite	prema IEC 60529
Temperatura okoline	-20 °C...55 °C
Težina proizvoda	350 g
Sučelje sabirnice polja, tehnologija povezivanja	Utičnica
Vrsta montaže	s cilindrom
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS