


Aksijalni komplet EAMM-A-D80-150A

Broj dijela: 8157273

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Nazivna duljina	102 mm
Položaj montaže	po želji
Maks. broj okretaja	5500 1/min
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost	0 - 95 %
Klasa zaštite	IP40
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Maseni moment inercije	128 kgmm ²
Prenosivi moment	60 Nm
Težina proizvoda	3058 g
Pogon koda sučelja	D80
Kod sučelja Motor In	140 A 150 A
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS