


Jedinica za vođenje

EAGF-P2-KF-45-

Broj dijela: 8158133

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	45
Hod	1 mm...300 mm
Preokrenuta igra	0 µm
Položaj montaže	po želji
Vodilica	Vodilica za kuglice
Konstruktivna struktura	Vodilica
Maksimalno ubrzanje	25 m/s ²
Maks. brzina	1 m/s
Klasa otpornosti na koroziju CRC	0 - nema izloženosti koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Klasa zaštite	IP40
Temperatura okoline	0 °C...60 °C
Maks. sila Fy	320 N
Maksimalna sila Fy statična	415 N
Maks. sila Fz	320 N
Maksimalna sila Fz statična	415 N
Maks. moment Mx	15 Nm
Maksimalni moment Mx statički	19 Nm
Maks. Moment My	10 Nm
Max Trenutak Moja statika	12 Nm
Maks. moment Mz	10 Nm
Maks. moment Mz statičan	12 Nm
Sila pomaka	2 N
Pokretna masa s hodom od 0 mm	342 g
Osnovna težina s hodom od 0 mm	1037 g
Dodatna težina po hodu od 10 mm	12.3 g
Doplata pomaknute mase po hodu od 10 mm	12.3 g
Težište pokretne mase s hodom od 0 mm	25 mm
Doplata za težište pomaknute mase po hodu od 10 mm	4.3 mm
Vrsta montaže	s unutarnjim navojem
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS

Svojstvo	Vrijednost
Element vodilice materijala	Poboljšani čelik tvrdi krom
Materijal za kućište	Kovana aluminijska legura anodizirana
Materijal ploče jarma	Kovana aluminijska legura eloksirani