


Držač amortizera DADP-ES-G8-20

Broj dijela: 8159236

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	20
Položaj montaže	po želji
Konstruktivna struktura	Poluga graničnika
Maksimalna brzina udarca	0.8 m/s
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-C1-L
Temperatura okoline	0 °C...60 °C
Maksimalna sila udarca	1100 N
Maksimalni moment zatezanja	5.2 Nm
Tolerancija momenta zatezanja	± 20 %
Težina proizvoda	305 g
Vrsta montaže	s prolaznom rupom i centrirnom čahurom
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal poluga	Kovana aluminijska legura
Materijalni vijci	Pocinčani čelik