

Amortizer
DYEF-G8-M8-Y1F
Broj dijela: 8160237

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	M8
Hod	3.4 mm
Prigušenje	elastični prigušni prstenovi / ploče s metalnim fiksnim graničnikom s obje strane
Položaj montaže	po želji
Detekcija položaja	bez
Maksimalna brzina udarca	0.8 m/s
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	0 °C...60 °C
Duljina prigušenja	3.4 mm
Maksimalni moment zatezanja	2 Nm
Maksimalna potrošnja energije po taktu	0.04 J
Težina proizvoda	20.9 g
Vrsta montaže	s čahurom s navojem
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalne brtve	NBR
Materijal za kućište	visokolegirani čelik