

# Prekidač blizine SDBF-FDS-1L-NU-K-N-M12

Broj dijela: 8161170

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                                               | Vrijednost                            |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Konstrukcija                                           | Blok konstrukcija                     |
| Napomena o materijalima                                | U skladu s RoHS                       |
| Mjerna veličina                                        | Položaj                               |
| Princip mjerenja                                       | magnetootporni                        |
| Temperatura okoline                                    | -20 °C...80 °C                        |
| Temperatura okoline Fahrenheit                         | -4 °F...176 °F                        |
| Uklopni izlaz                                          | NPN                                   |
| Funkcija sklopnog elementa                             | Normalno otvoren                      |
| Vrijeme uključivanja                                   | 1.5 µs                                |
| Vrijeme isključivanja                                  | 0.5 µs                                |
| Maksimalna izlazna struja                              | 1 A                                   |
| Maks. preklopni kapacitet DC                           | 24 W                                  |
| Pad napona                                             | 0.5 V                                 |
| Snaga kratkog spoja                                    | ne                                    |
| Područje pogonskog napona DC                           | 6 V...24 V                            |
| Zaštita od obrnutog polariteta                         | ne                                    |
| Električni priključak 1, vrsta priključka              | Kabel s utičnicom                     |
| Električni priključak 1, tehnika spajanja              | M12x1 A-kodirano prema EN 61076-2-101 |
| Električni priključak 1, broj pinova / žica            | 3                                     |
| Smjer izlaznog priključka                              | poprečno                              |
| Boja omotača kabela                                    | Siva                                  |
| Materijal omotača kabela                               | PVC                                   |
| Vrsta montaže                                          | stegnuti                              |
| Položaj montaže                                        | po želji                              |
| Boja kućišta                                           | crno                                  |
| Materijal za kućište                                   | PA                                    |
| Prikaz uklopnog stanja                                 | LED                                   |
| Temperatura okoline s fleksibilnom instalacijom kabela | -4 °F...176 °F                        |
| Klasa zaštite                                          | IP67<br>NEMA 4                        |
| LABS sukladnost                                        | VDMA24364 zona III                    |