


Amortizer DYSD-Q11-8-8-Y1F-S-Y14

Broj dijela: 8161524

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	8
Hod	8 mm
Prigušenje	samopodešavajući
Položaj montaže	po želji
Detekcija položaja	bez
Maksimalna brzina udarca	1 m/s
Resetirajte vrijeme na sobnoj temperaturi	0.2 s
Način rada	potiskujući jednoradni
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	0 °C...60 °C
Duljina prigušenja	8 mm
Maksimalna sila udarca	500 N
Maksimalna potrošnja energije po taktu	4 J
Maksimalna potrošnja energije po satu	18000 J
Maksimalna rezidualna energija	0.02 J
Obnavljanje snage	18 N
Min. sila umetanja	60 N
Težina proizvoda	40 g
Vrsta montaže	sa sigurnosnom maticom
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalne brtve	NBR
Materijal za kućište	visokolegirani čelik
Materijal klipnjače	visokolegirani čelik
Materijal matica	Pocinčani čelik