

Amortizer DYSD-Q11-12-12-Y1F-L-Y10

Broj dijela: 8161526

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	12
Hod	12 mm
Prigušenje	samopodešavajući
Položaj montaže	po želji
Detekcija položaja	bez
Maksimalna brzina udarca	1 m/s
Resetirajte vrijeme na sobnoj temperaturi	0.2 s
Način rada	potiskujući jednoradni
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	0 °C...60 °C
Duljina prigušenja	12 mm
Maksimalna sila udarca	1000 N
Maksimalna potrošnja energije po taktu	12 J
Maksimalna potrošnja energije po satu	36000 J
Maksimalna rezidualna energija	0.05 J
Obnavljanje snage	28 N
Min. sila umetanja	100 N
Težina proizvoda	95 g
Vrsta montaže	sa sigurnosnom maticom
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalne brtve	NBR
Materijal za kućište	Pocinčani čelik
Materijal klipnjače	visokolegirani čelik
Materijal matica	Pocinčani čelik