


Amortizer
DYSD-Q11-32-25-Y1F-S-Y9
Broj dijela: 8161535

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	32
Hod	25 mm
Prigušenje	samopodešavajući
Položaj montaže	po želji
Detekcija položaja	bez
Maksimalna brzina udarca	1 m/s
Resetirajte vrijeme na sobnoj temperaturi	0.3 s
Način rada	potiskujući jednoradni
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	0 °C...60 °C
Duljina prigušenja	25 mm
Maksimalna sila udarca	6000 N
Maksimalna potrošnja energije po taktu	220 J
Maksimalna potrošnja energije po satu	180000 J
Maksimalna rezidualna energija	2 J
Obnavljanje snage	150 N
Min. sila umetanja	480 N
Težina proizvoda	1050 g
Vrsta montaže	sa sigurnosnom maticom
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalne brtve	NBR
Materijal za kućište	Pocinčani čelik
Materijal klipnjače	visokolegirani čelik
Materijal matica	Pocinčani čelik