


Generator tlačnog vakuuma PGVA-2-P1V1-Q4-A

Broj dijela: 8163214

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Položaj montaže	po želji
Finoća filtra	0.01 µm
Podrška za konfiguraciju	Python skripta
Zaslon	LED
Izlazni tlak 1	-0.062 MPa
Izlazni tlak 2	0.08 MPa
Normalni protok (normaliziran prema DIN 1343)	1.2 l/min
Dimenzije Š x D x V	169 mm x 208 mm x 55 mm
Područje pogonskog napona DC	21.6 V...26.4 V
Potrošnja električne energije	11 W
Nazivni radni napon DC	24 V
Dopuštene fluktuacije napona	+/- 10 %
Napajanje, funkcija	Opterećenje i funkcionalno uzemljenje
Napajanje, vrsta priključka	Utičnica
Napajanje, tehnologija spajanja	Terminalna traka
Napajanje, broj pinova / žica	5
Odobrenje	RCM oznaka
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU EMC direktivi prema EU RoHS direktivi
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK propisima za EMC prema UK RoHS propisima
Snaga zamora	Ispitivanje primjene u transportu s razinom ozbiljnosti 2 prema FN 942017-4 i EN 60068-2-6
Otpornost na udarce	Test udarca s razinom ozbiljnosti 2 prema FN 942017-5 i EN 60068-2-27
Klasa otpornosti na koroziju CRC	0 - nema izloženosti koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Temperatura skladištenja	-20 °C...70 °C
Relativna vlažnost	0 - 85 %
Razina zvučne snage	55 dB(A)
Klasa zaštite	IP20
Temperatura okoline	0 °C...40 °C
Težina proizvoda	1.8 kg

Svojstvo	Vrijednost
Električno upravljanje	integrirano upravljanje
Vrsta montaže	s unutarnjim navojem M4
Pneumatski priključak 1	QS-4
Pneumatski priključak 2	QS-4
Pneumatski priključak, broj	2
Boja kućišta	sivo
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal za kućište	Aluminij, premazan prahom