

# Plastično crijevo PUN-H-SF-8X1,55-SW

Broj dijela: 8167901

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                               | Vrijednost                                                                       |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Vanjski Ø                              | 8 mm                                                                             |
| radijus savijanja relevantan za protok | 35 mm                                                                            |
| Unutra-Ø                               | 4.9 mm                                                                           |
| Min. radijus savijanja                 | 15 mm                                                                            |
| Informacije o aplikaciji               | Na bazi TPE-U etera                                                              |
| Svojstva crijeva                       | pogodan za energetske lance                                                      |
| Radni tlak za puni temperaturni raspon | -0.095 MPa...0.6 MPa<br>-0.95 bar...6 bar<br>-13.775 psi...87 psi                |
| Radni tlak ovisan o temperaturi        | -0.095 MPa...1.3 MPa<br>-0.95 bar...13 bar<br>-13.775 psi...188.5 psi            |
| Napomena o radnom tlaku                | Voda: radni tlak ovisan o temperaturi, vidi dijagram, maks. 0,7 MPa na 0 - 60 °C |
| Operativni medij                       | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]<br>Voda (tekuća, bez leda)    |
| Materijal za ispitivanje požara        | UL94 HB                                                                          |
| LABS sukladnost                        | VDMA24364-B2-L                                                                   |
| Klasa čiste sobe                       | Statički ugrađen element, nije moguća značajna evaluacija prema ISO 14644-1      |
| Kvaliteta hrane                        | pogledajte proširene informacije o materijalu                                    |
| Temperatura okoline                    | -35 °C...80 °C                                                                   |
| Težina proizvoda po dužini             | 0.04 kg/m                                                                        |
| Pneumatski priključak                  | za utični konektor vanjski Ø 8 mm                                                |
| boja                                   | crno                                                                             |
| Tvrdoća po Shoreu                      | D 54 +/- 3                                                                       |
| Napomena o materijalima                | U skladu s RoHS                                                                  |
| Materijalno crijevo                    | TPE-U (PU)                                                                       |