


Servo kontroler CMXL-ST6-NE-C4-1-MP

Broj dijela: 8168593

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Temperatura okoline	10 °C...40 °C
Težina proizvoda	155 g
Klasa zaštite	IP00
Temperatura skladištenja	-20 °C...60 °C
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Polje sabirnice spojnice	Ethernet
Broj digitalnih logičkih ulaza	9
Broj digitalnih logičkih izlaza 24 V DC	19
Priključak sabirnice	Utičnica
Regulator načina rada	Izravan rad Homing Rad otvorene petlje
Spajanje procesa	Pogoni s funkcijom pozicioniranja
Radni napon	20,4 - 30 V DC
Nazivni napon logičkog napajanja DC	24 V
Dopušteni raspon logičkog napona	± 10 %
Nazivni napon opskrbe opterećenjem DC	24 V
Dopušteno područje opskrbe teretom	± 10 %
Trenutna nosivost po izlazu	4450 mA
Indikatori statusa	LED (status)
Ethernet, broj	1
Ethernet, podržani protokoli	TCP / IP
USB sučelje	USB 2.0
Medij za pohranu	microSD
Ukupan broj osovina	6
Metode upravljanja	TCP / IP
Podržana kinematika	3-osni portali XYZ
Brzina prijenosa	10/100 Mbit/s
Područje pogonskog napona DC	20.4 V...30 V
Nazivni radni napon DC	24 V

Svojstvo	Vrijednost
protokol	Ethernet HTTP TCP/IP
Ethernetsko sučelje	RJ 45 (utičnica, 8-polna)
Svojstva digitalnih logičkih izlaza	mogućnost konfiguriranja nisu galvanski odvojeni