

**Uložak**  
**NPQX-D-PC19-Q12-P10**  
Broj dijela: 8174171

**FESTO**



**Podatkovni list**

| Svojstvo                                | Vrijednost                                                            |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Izvedbena veličina                      | Standard                                                              |
| Nazivna veličina                        | 10 mm                                                                 |
| Dubina umetanja crijeva                 | 19.5 mm                                                               |
| Vrsta brtve na uvrtnoj spojnici         | O-prsten                                                              |
| Položaj montaže                         | po želji                                                              |
| Konstrukcija                            | ravnog oblika                                                         |
| Veličina spremnika                      | 10                                                                    |
| Konstruktivna struktura                 | Push-pull princip                                                     |
| Radni tlak                              | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi     |
| Radni tlak za puni temperaturni raspon  | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi     |
| Operativni medij                        | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]<br>Inertni plinovi |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju | Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)                        |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC        | 3 -Jako opterećenje korozijom.                                        |
| LABS sukladnost                         | VDMA24364-B1 / B2-L                                                   |
| Temperatura okoline                     | -10 °C...60 °C                                                        |
| Težina proizvoda                        | 7.6 g                                                                 |
| Vrsta montaže                           | sa pričvrtnom kopčom                                                  |
| Pneumatski priključak 1                 | Kartuša 15 mm                                                         |
| Pneumatski priključak 2                 | za crijevo vanjski Ø 12 mm                                            |
| Prsten za otpuštanje u boji             | plava                                                                 |
| Napomena o materijalima                 | U skladu s RoHS                                                       |
| Materijal za kućište                    | Aluminij, eloksirani                                                  |
| Prsten za oslobađanje materijala        | POM                                                                   |
| Materijal O-prstena                     | HNBR                                                                  |
| Materijal za brtvljenje crijeva         | HNBR                                                                  |
| Materijal segmenta obujmice crijeva     | visokolegirani nehrđajući čelik                                       |