

Priključak za modul MS4-MV1-F1A

Broj dijela: 8176695

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	4
Serijska	MS
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Pogodnost za proizvodnju Li-ion baterija	Proizvod odgovara internoj definiciji proizvoda tvrtke Festo za upotrebu u proizvodnji baterija: Metali s više od 1% masenog udjela bakra, cinka ili nikla isključeni su iz upotrebe. Iznimke su nikal u čelicima, kemijski poniklanim površinama, tiskanim pločama, kabelima, električnim priključcima i zavojnicama
Srednja temperatura	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	36 g
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalne brtve	NBR
Materijal konektora modula	POM visokolegirani nehrđajući čelik
Materijalni vijci	visokolegirani nehrđajući čelik