


Manometar
PAGN-40-0.1M-R18-1.6-CPA
Broj dijela: 8178621

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Područje prikaza	0 MPa...0.1 MPa
Odgovara normi	EN 837-1
Manometar nazivne veličine	40
Odobrenje	CPA
Konstruktivna struktura	Manometar s Bourdon cijevi
Vrsta montaže	Instalacija linije
Operativni medij	Inertni plinovi neutralne tekućine
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	nema acetilena nema kisika
Radni tlak	0 MPa...0.1 MPa 0 bar...1 bar 0 psi...14.5 psi
Fluktuirajući faktor opterećenja	0.66
Klasa točnosti mjerenja	1,6
Klasa zaštite	IP43
Temperatura skladištenja	-40 °C...70 °C
Srednja temperatura	-20 °C...60 °C
Temperatura okoline	-20 °C...60 °C
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Priključni položaj	Usredotočeno na stražnju stranu
Pneumatski priključak	R1 / 8
Materijali u kontaktu s medijem	Mjed
Materijal otvora za uvrtanje	Mesing
Materijal za kućište	PBT
Materijal leće	P.S
Boja kućišta	crno
Težina proizvoda	60 g
mjerilo	Jednostruka skala MPa (izvana)