


Manometar s prirubnicom PAGN-P-63-1.6M-G14-CPA

Broj dijela: 8178631

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Područje prikaza	0 MPa...1.6 MPa
Odgovara normi	EN 837-3
Manometar nazivne veličine	63
Odobrenje	CPA
Konstruktivna struktura	Manometar s Bourdon cijevi
Vrsta montaže	Montaža prednje ploče
Operativni medij	Inertni plinovi neutralne tekućine
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	nema acetilena nema kisika
Radni tlak	0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar 0 psi...232 psi
Fluktuirajući faktor opterećenja	0.66
Klasa točnosti mjerenja	2,5
Klasa zaštite	IP43
Temperatura skladištenja	-40 °C...70 °C
Srednja temperatura	-20 °C...60 °C
Temperatura okoline	-20 °C...60 °C
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Priključni položaj	Usredotočeno na stražnju stranu
Pneumatski priključak	G1/4
Materijali u kontaktu s medijem	Mjed
Materijal otvora za uvrtanje	Mesing
Materijal za kućište	ABS
Materijal leće	SAN
Materijal prstena za pričvršćivanje	Čelik
Materijalni vijci	Čelik
Boja kućišta	crno
Težina proizvoda	120 g

Svojstvo	Vrijednost
mjerilo	Jednostruka skala MPa (izvana)