


Spojni modul MS4-FRM-1/4-A8-F1A

Broj dijela: 8183570

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Informacije o aplikaciji	Strane čestice mogu se zalijepiti za proizvod ili razviti tijekom instalacije. Ovisno o primjeni, možda će biti potrebno isprati proizvod čistim komprimiranim zrakom, očistiti ga nakon instalacije i raditi s kanaliziranim otpadnim zrakom.
Položaj montaže	po želji
Konstruktivna struktura	Razvodni modul
Radni tlak	0 bar...14 bar
Normalni nazivni protok u smjeru glavnog protoka 1-> 2	4600 l/min
Normalan nazivni protok, izlaz prema gore	1500 l/min
Normalni nazivni protok, izlaz prema dolje	1500 l/min
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4] Inertni plinovi
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Pogodnost za proizvodnju Li-ion baterija	Proizvod odgovara internoj definiciji proizvoda tvrtke Festo za upotrebu u proizvodnji baterija:Metali s više od 1% masenog udjela bakra, cinka ili nikla isključeni su iz upotrebe.Iznimke su nikal u čelicima, kemijski poniklanim površinama, tiskanim pločama, kabelima, električnim priključcima i zavojnicama
Temperatura skladištenja	-10 °C...60 °C
Kvaliteta hrane	pogledajte proširene informacije o materijalu
Srednja temperatura	-10 °C...60 °C
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	165 g
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak 2	G1/4
Pneumatski priključak 3	G1/4
Pneumatski priključak 4	G1/4
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal za kućište	Lijevani aluminij