

**Spojka**  
**EAMC-42-50-8-16**  
Broj dijela: 8186207

**FESTO**



**Podatkovni list**

| Svojstvo                 | Vrijednost             |
|--------------------------|------------------------|
| Montažni promjer 1       | 8 mm                   |
| Montažni promjer 2       | 16 mm                  |
| Izvedbena veličina       | 42                     |
| Nazivna duljina          | 50 mm                  |
| Položaj montaže          | po želji               |
| Maks. broj okretaja      | 6000 1/min             |
| LABS sukladnost          | VDMA24364-B2-L         |
| Temperatura skladištenja | -25 °C...60 °C         |
| Relativna vlažnost       | 0 - 95 %               |
| Temperatura okoline      | -25 °C...60 °C         |
| Maseni moment inercije   | 34.8 kgmm <sup>2</sup> |
| Prenosivi moment         | 17 Nm                  |
| Težina proizvoda         | 148 g                  |
| Napomena o materijalima  | U skladu s RoHS        |