

Priključna ploča VABS-K3-16S-20-N18-P

Broj dijela: 8186872

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	16
Nazivna veličina	2 mm
Veličina ventila	16 mm
Priključak tekućine	Unutarnji navoj 1/8 NPT
Položaj montaže	po želji
Konstruktivna struktura	Smjer spajanja bočno
Maksimalni broj položaja ventila	1
Smjer strujanja	reverzibilan
Operativni medij	Tekuci mediji Plinoviti mediji
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Obratite pažnju na otpornost materijala u dodiru s medijem
Klasa otpornosti na koroziju CRC	0 - nema izloženosti koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Temperatura skladištenja	-20 °C...70 °C
Kvaliteta hrane	pogledajte proširene informacije o materijalu
Srednja temperatura	0 °C...50 °C
Temperatura okoline	0 °C...50 °C
Maksimalni moment zatezanja montaže ventila	0.3 Nm
Maksimalni moment zatezanja za vijčani spoj	7 Nm
Maksimalni moment zatezanja	0.6 Nm
Težina proizvoda	26 g
Vrsta montaže priključna ploča	s prolaznim provrtom
Vrsta montažnog ventila	s unutarnjim navojem
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal spojne ploče	PEEK