



Stezni ventil VZQH-2H-6-S5S5-V4V4EPM-6

Broj dijela: 8187048

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Konstruktivna struktura	Stezni ventil
Vrsta aktiviranja	ručno
Princip brtvljenja	mekana
Položaj montaže	po želji
Vrsta montaže	Instalacija linije
Priključak za armaturu	Stezaljka prema DIN 32676 red A
Nazivna veličina DN	6
Funkcija ventila	2/2 zatvoren, monostabilan
Smjer strujanja	reverzibilan
Tlak medija	0 MPa...0.6 MPa 0 bar...6 bar 0 psi...87 psi
Ventil nazivnog tlaka PN	10
Pritisak rasprskavanja	1.6 MPa 16 bar 232 psi
Vrsta povrata	mehanička opruga
Vrsta poreza	izravno
srednji	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [-: -: 1] voda
Maksimalna viskoznost	4000 mm ² /s
Srednja temperatura	-5 °C...100 °C
Temperatura okoline	-5 °C...60 °C
Temperatura skladištenja	6 °C...8 °C
Protok Kv	0.7 m ³ /h
Vrijeme uključanja	1000 ms
Vrijeme isključanja	1000 ms
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS

Svojstvo	Vrijednost
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Materijal za kućište	visokolegirani nehrđajući čelik
Broj materijala kućišta	1.4408
Materijal za pokrivanje kućišta	visokolegirani nehrđajući čelik
Broj materijala poklopca kućišta	1.4404 / AISI 316L
Materijalne brtve	FPM HNBR
Materijal za zatvaranje elementa	EPDM
Težina proizvoda	427 g
Kvaliteta hrane	pogledajte proširene informacije o materijalu