

Podnožje razdjelnika VABX-A-P-BV-AH-RVFFFF

Broj dijela: 8188460

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	1
Mjera rastera	10.55 mm
Snaga zamora	Ispitivanje primjene u transportu s razinom ozbiljnosti 2 prema FN 942017-4 i EN 60068-2-6
Otpornost na udarce	Test udarca s razinom ozbiljnosti 2 prema FN 942017-5 i EN 60068-2-27
Integrirana funkcija	s električnim povezivanjem
Maksimalni broj položaja ventila	4
Smjer strujanja	reverzibilan
Maksimalni broj zavojnica ventila	4
Kompatibilan s	Ventilski terminal VTUX-A-P
Prikladnost za vakuum	da
Nominalni protok normaliziran prema ISO 8778	470 l/min
Dimenzije Š x D x V	42,05 mm x 104,3 mm x 43,1 mm
Stupanj onečišćenja	2
Odobrenje	RCM oznaka
KC oznaka	KC-EMC
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU EMC direktivi prema EU RoHS direktivi
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura skladištenja	-20 °C...70 °C
Relativna vlažnost	5 - 95 %
Klasa zaštite	IP65
Temperatura okoline	-5 °C...50 °C
Težina proizvoda	115.7 g
Električno upravljanje	Multi-pin
Vrsta montaže priključna ploča	s prolaznim provrtom
Vrsta montaže	Vučna šipka
Pneumatski priključak 2	za uložak 10 mm
Pneumatski priključak 4	za uložak 10 mm
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal spojne ploče	PA ojačan

Svojstvo	Vrijednost
Materijalne brtve	NBR
Držač materijala	POM
Materijalni klip	visokolegirani nehrđajući čelik
Materijal matica	visokolegirani nehrđajući čelik