


Spojni kabel NEBC-D8G4-ES-0.5-N-S-R3G4-ET

Broj dijela: 8188943

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Na temelju norme	EN 61076-2-114
Oznaka linije	bez držača znaka
Učestalost priključivanja	100
Težina proizvoda	32.5 g
Senzor električnog priključka 1, funkcija	Upravljačka strana
Senzor električnog priključka 1, dizajn	okruglo
Električni priključak 1, vrsta priključka	Utikač
Električni priključak 1, utičnica za kabel	ravno
Električni priključak 1, tehnika spajanja	M8x1, D-kodirano prema EN 61076-2-114
Električni priključak 1, broj pinova / žica	4
Električni priključak 1, zauzeti stupovi / žice	4
Električni priključak 1, vrsta montaže	Vijčano zaključavanje s uzdužnim zupcem
Senzor električnog priključka 2, funkcija	Kontrolna strana
Senzor električnog priključka 2, dizajn	kvadrat
Električni priključak 2, vrsta priključka	Utikač
Električni priključak 2, utičnica za kabel	ravno
Električni priključak 2, tehnika spajanja	RJ45 prema IEC 60603-7-3
Električni priključak 2, broj pinova / žica	8
Električni priključak 2, zauzeti stupovi / žice	4
Električni priključak 2, vrsta montaže	Uskočna brava
Područje pogonskog napona DC	0 V...60 V
Nazivni radni napon DC	24 V
Opterećenje struje pri 40°C	1 A
Otpor prenapona	1.5 kV
Zaštita od obrnutog polariteta	ne
Priključak zaštitnog vodiča	nedostupan
Zaštita	da
Svojstva prijenosa	prema komunikacijskom sustavu AP
Duljina kabela	0.5 m
Kvaliteta upravljanja	pogodan za energetske lance

Svojstvo	Vrijednost
Linija uvjeta ispitivanja	Uvjeti ispitivanja na zahtjev
Radijus savijanja, fiksno polaganje kabela	18 mm
Radijus savijanja, fleksibilno provođenje kabela	75 mm
Promjer kabela	5.5 mm
Tolerancija promjera kabela	± 0,2 mm
Struktura kabela	2 x 2 x AWG26
Nazivni presjek vodiča	AWG26
Klasa zaštite	IP65 IP67
Napomena o stupnju zaštite	u sastavljenom stanju
Posebna svojstva	otporan na ulje
Temperatura okoline	-40 °C...80 °C
Temperatura okoline s fleksibilnom instalacijom kabela	-20 °C...80 °C
Temperatura skladištenja	-20 °C...70 °C
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU RoHS direktivi
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK RoHS propisima
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS bez halogena bez estera fosforne kiseline
Stupanj onečišćenja	3
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
Materijal omotača kabela	PUR
Boja omotača kabela	srebrno siva s nebeskoplavim prugama
Materijal za kućište	TPE-U (PUR)
Boja kućišta	crno
Materijal za zaključavanje vijkom	Mjed, niklani
Materijalne brtve	TPE-U (PUR)
Materijal utikačkih kontakata	Pozlaćena legura bakra
Materijal izolacijske čahure	PP