

# Montaža čeljusti prihvatnice EHAA-G1-E20-40-GGA1-AP

Broj dijela: 8191126

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                           | Vrijednost                         |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Izvedbena veličina                 | 40                                 |
| Položaj montaže                    | po želji                           |
| Konstruktivna struktura            | vertikalni priključak za hvataljku |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC   | 2 - umjereno opterećenje korozijom |
| LABS sukladnost                    | VDMA24364 zona III                 |
| Temperatura skladištenja           | -20 °C...70 °C                     |
| Relativna vlažnost                 | 0 - 100 %                          |
| Temperatura okoline                | 0 °C...40 °C                       |
| Težina proizvoda                   | 95 g                               |
| Napomena o materijalima            | U skladu s RoHS                    |
| Materijalni vijci                  | visokolegirani nehrđajući čelik    |
| Materijalni kut                    | visokolegirani nehrđajući čelik    |
| Materijal elemenata za centriranje | visokolegirani čelik               |