

Prigušivač zvuka AMTX-P-PC12

Broj dijela: 8191740

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Veličina spremnika	1
Radni tlak	-0.1 MPa...0.7 MPa -1 bar...7 bar
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura okoline	-5 °C...50 °C
Vrsta montaže	sa pričvrtnom kopčom
Težina proizvoda	0.7 g
Pneumatski priključak	Uložak 12 mm
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalni prigušivač	PE