


Ploča za odzračivanje VABF-XA-12-M1-C

Broj dijela: 8191741

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Veličina spremnika	1
Kompatibilan s	Ventilski terminal VTUX-A-P Ventilski terminal VTUX-A-S
Pritisak rasprskavanja	17 bar
Radni tlak	-0.1 MPa...0.7 MPa -1 bar...7 bar
Prikladnost za vakuum	ne
Normalni protok (normaliziran prema DIN 1343)	5200 l/min
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura skladištenja	-20 °C...70 °C
Razina zvučnog tlaka	95 dB(A)
Razina zvučne snage na udaljenosti od 1 m	106 dB(A)
Težina proizvoda	24.9 g
Vrsta montaže	Uglavljivanje
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal za kućište	PA ojačan
Materijalni prigušivač	PE