

Slijepi čep
NPQX-P-PC12
Broj dijela: 8191750

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	Standard
Položaj montaže	po želji
Veličina spremnika	10
Radni tlak	-0.1 MPa...1 MPa -1 bar...10 bar -14.5 psi...145 psi
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	3 -Jako opterećenje korozijom.
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	0.8 g
Vrsta montaže	sa pričvrstnom kopčom
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal slijepih utikača	PA ojačan
Materijal O-prstena	HNBR