


**Slijepi čep**  
**NPQX-P-PC15**  
Broj dijela: 8191751

**FESTO**



**Podatkovni list**

| Svojstvo                                | Vrijednost                                                 |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Izvedbena veličina                      | Standard                                                   |
| Položaj montaže                         | po želji                                                   |
| Veličina spremnika                      | 10                                                         |
| Radni tlak                              | -0.1 MPa...1 MPa<br>-1 bar...10 bar<br>-14.5 psi...145 psi |
| Operativni medij                        | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]         |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju | Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)             |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC        | 3 -Jako opterećenje korozijom.                             |
| LABS sukladnost                         | VDMA24364-B1 / B2-L                                        |
| Temperatura okoline                     | -10 °C...60 °C                                             |
| Težina proizvoda                        | 1.6 g                                                      |
| Vrsta montaže                           | sa pričvrtnom kopčom                                       |
| Napomena o materijalima                 | U skladu s RoHS                                            |
| Materijal slijepih utikača              | PA ojačan                                                  |
| Materijal O-prstena                     | HNBR                                                       |