


Podnožje razdjelnika VABX-A-ER-E12-JHTH-XR

Broj dijela: 8191781

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Integrirana funkcija	Poklopac kodiranja za definiranje dovoda upravljačkog zraka (unutarnji ili vanjski)
Smjer strujanja	reverzibilan
Kompatibilan s	Ventilski terminal VTUX-A-P Ventilski terminal VTUX-A-S
Prikladnost za vakuum	da
Dimenzije Š x D x V	15,05 mm x 104,3 mm x 66,55 mm
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura skladištenja	-20 °C...70 °C
Temperatura okoline	-5 °C...50 °C
Maksimalni moment zatezanja za zidnu montažu	6 Nm
Težina proizvoda	57.9 g
Vrsta montaže priključna ploča	s prolaznim provrtom
Priključak za kontrolni zrak 12/14	za uložak 12 mm
Kontrolni priključak za ispušni zrak 82/84	za uložak 12 mm
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalne brtve	NBR
Materijal za kućište	PA ojačan
Materijal rukava	visokolegirani nehrđajući čelik
Materijalni klip	visokolegirani nehrđajući čelik