


Podnožje razdjelnika VABX-A-P-BU-12-SHUH-U

Broj dijela: 8191788

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	1 2
Mjera rastera	19.05 mm
Snaga zamora	Ispitivanje primjene u transportu s razinom ozbiljnosti 2 prema FN 942017-4 i EN 60068-2-6
Otpornost na udarce	Test udarca s razinom ozbiljnosti 2 prema FN 942017-5 i EN 60068-2-27
Integrirana funkcija	s električnim povezivanjem
Smjer strujanja	reverzibilan
Kompatibilan s	Ventilski terminal VTUX-A-P
Prikladnost za vakuum	da
Dimenzije Š x D x V	19,05 mm x 104,3 mm x 43,1 mm
Stupanj onečišćenja	2
Odobrenje	RCM oznaka
KC oznaka	KC-EMC
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU EMC direktivi prema EU RoHS direktivi
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura skladištenja	-20 °C...70 °C
Relativna vlažnost	5 - 95 %
Klasa zaštite	IP65
Temperatura okoline	-5 °C...50 °C
Težina proizvoda	56.3 g
Električno upravljanje	Multi-pin
Vrsta montaže priključna ploča	s prolaznim provrtom
Vrsta montaže	Vučna šipka
Pneumatski priključak 1	za uložak 15 mm
Pneumatski priključak 5	za uložak 15 mm
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal spojne ploče	PA ojačan
Materijalne brtve	NBR
Materijalni klip	visokolegirani nehrđajući čelik