


Ploča
VABF-XA-12-M2-QX
Broj dijela: 8191794

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Veličina spremnika	1
Smjer strujanja	reverzibilan
Kompatibilan s	Ventilski terminal VTUX-A-P Ventilski terminal VTUX-A-S
Radni tlak	-0.1 MPa...0.7 MPa -1 bar...7 bar
Prikladnost za vakuum	da
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura skladištenja	-20 °C...70 °C
Nazivni moment zatezanja	0.8 Nm
Tolerancija na nazivni moment zatezanja	± 10 %
Težina proizvoda	34.7 g
Vrsta montaže	zavrtnuto
Pneumatski priključak 3/5 sažeto	za uložak 15 mm
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalne brtve	NBR
Materijal za kućište	PA ojačan
Materijalni klip	visokolegirani nehrđajući čelik
Materijalni vijci	Plemeniti čelik