


Nepovratni ventil VBNF-CBA-Q6-Q6

Broj dijela: 8193270

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	Nepovratna funkcija
Pneumatski priključak 1	QS-6
Pneumatski priključak 2	QS-6
Priključak za upravljački zrak 21	QS-6
Vrsta aktiviranja	ručno
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)	260 l/min
Radni tlak	1 MPa 10 bar
Kontrolni tlak	0.2 MPa...1 MPa 2 bar...10 bar 29 psi...145 psi
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Materijal za kućište	PBT
Boja kućišta	sivo
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Položaj montaže	po želji
Vrsta aktiviranja, upravljačka nepovratna funkcija	pneumatski
Funkcija ručnog odzračivanja	impulsno
Radni tlak za puni temperaturni raspon	0.2 bar...10 bar
Normalan protok 1-> 2 (6-0)	500 l/min
Normalni nazivni protok 1->2 (6-5)	260 l/min
Vrijeme isključenja	9 ms
Vrijeme uključenja	6 ms
Zaštita od eksplozije	Zona 2 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura skladištenja	-20 °C...70 °C
Srednja temperatura	-10 °C...60 °C
Kontrolni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Težina proizvoda	23.3 g

Svojstvo	Vrijednost
Materijalni pokrov	ES-BE PBT
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalne brtve	NBR
Prsten za oslobađanje materijala	POM