

Aksijalni komplet EAMM-A-L38-40G-G2

Broj dijela: 8197448

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Nazivna duljina	32 mm
Položaj montaže	po želji
Maks. broj okretaja	8000 1/min
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost	0 - 95 %
Klasa zaštite	IP40
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Maseni moment inercije	3.2 kgmm ²
Prenosivi moment	4.4 Nm
Težina proizvoda	228 g
Pogon koda sučelja	L38
Kod sučelja Motor In	40G
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS