


# Aksijalni komplet EAMM-A-S48-60P-G3

Broj dijela: 8197481

FESTO



## Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Nazivna duljina	50.5 mm
Položaj montaže	po želji
Maks. broj okretaja	8000 1/min
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost	0 - 95 %
Klasa zaštite	IP40
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Maseni moment inercije	5.87 kgmm <sup>2</sup>
Prenosivi moment	12.5 Nm
Težina proizvoda	280 g
Pogon koda sučelja	S48
Kod sučelja Motor In	60p 60PA
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS