

Spojka
EAMD-67-96-32-32X32-U
Broj dijela: 8197587

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Montažni promjer 1	32 mm
Montažni promjer 2	32 mm
Izvedbena veličina	67
Nazivna duljina	96 mm
Položaj montaže	po želji
Maks. broj okretaja	4500 1/min
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost	0 - 95 %
Temperatura okoline	-25 °C...60 °C
Maseni moment inercije	886 kgmm ²
Prenosivi moment	145 Nm
Težina proizvoda	1636 g
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS