

Klipni aktuator DFPK-46-17-T32-V4

Broj dijela: 8198975

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina aktuatora	46
Hod	17 mm
Položaj montaže	po želji
Detekcija položaja	s mehaničkim zaslonom
Funkcija upravljanja	Zatvoreno opružnom silom, NC
Radni tlak	0.5 MPa...1 MPa 5 bar...10 bar 72.5 psi...145 psi
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Temperatura skladištenja	-10 °C...60 °C
Klasa zaštite	IP65 IP67
Temperatura okoline	0 °C...60 °C
Težina proizvoda	1298 g
Pneumatski priključak	Unutarnji navoj G1/8
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalni pokrov	Lijevani nehrđajući čelik
Materijalne brtve	FPM
Materijal za kućište	Lijevani nehrđajući čelik
Broj materijala kućišta	1.4408
Materijal klipnjače	visokolegirani nehrđajući čelik