

# Klipni aktuator DFPK-75-20-S-T32-V4

Broj dijela: 8198978

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                     | Vrijednost                                              |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Izvedbena veličina aktuatora | 75                                                      |
| Hod                          | 20 mm                                                   |
| Položaj montaže              | po želji                                                |
| Detekcija položaja           | s mehaničkim zaslonom                                   |
| Funkcija upravljanja         | Otvoreno opružnom silom, NO                             |
| Radni tlak                   | 0.5 MPa...1 MPa<br>5 bar...10 bar<br>72.5 psi...145 psi |
| Operativni medij             | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]      |
| LABS sukladnost              | VDMA24364 zona III                                      |
| Temperatura skladištenja     | -10 °C...60 °C                                          |
| Klasa zaštite                | IP65<br>IP67                                            |
| Temperatura okoline          | 0 °C...60 °C                                            |
| Težina proizvoda             | 2539 g                                                  |
| Pneumatski priključak        | Unutarnji navoj G1/8                                    |
| Napomena o materijalima      | U skladu s RoHS                                         |
| Materijalni pokrov           | Lijevani nehrđajući čelik                               |
| Materijalne brtve            | FPM                                                     |
| Materijal za kućište         | Lijevani nehrđajući čelik                               |
| Broj materijala kućišta      | 1.4408                                                  |
| Materijal klipnjače          | visokolegirani nehrđajući čelik                         |