

Rukavac vratila DARF-Q13-12

Broj dijela: 8200997

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	12
Položaj montaže	po želji
za promjer klipa	Ø12
Konstruktivna struktura	Čahura osovine
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-C1-L
Pogodnost za proizvodnju Li-ion baterija	Pogodno za proizvodnju baterija sa smanjenim vrijednostima Cu/Zn/Ni (F1a)
Klasa čiste sobe	Klasa 9 prema ISO 14644-1
Temperatura skladištenja	-20 °C...60 °C
Temperatura okoline	0 °C...60 °C
Maksimalni moment savijanja	2 Nm
Maksimalno statičko aksijalno opterećenje	80 N
Težina proizvoda	50 g
Vrsta montaže	s prolaznom rupom i centrirnom čahurom
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal rukavca vratila	Poboljšani čelik